

Vaskeslange Fortress 1200 blue

Dim. slange	Varenr. slange	Hylse type	Hylse Merking	Diam x lgd. før pressing	Anm.	Presse-mål
1/2"	5180-08	65133-08	M00310-08	28,4 X 34,0	MF	23,3

Henvisning og forklaring til pressetabellen:

Se <http://intranett.tessdata.no>, link:

"Slangeteknisk - pressetabeller" for siste oppdaterte og til enhver tid gjeldende pressetabell.

Konf. nærmeste TESS Servicesenter.

Forbehold om endringer og trykkfeil.

Kontroller at korrekt pressmål er oppnådd ved bruk av skyvelære.

- Ta fire mål med ca. 45° mellomrom midt på hylsen. Se illustrasjon.
- Sjekk at alle fire mål er i henhold til pressmål. Toleranse 0/-0,2 mm.

Kontroll av eventuell konisk pressing av hylse.

- Ta fire mål rundt hylsen i framkant og bakkant for å kontrollere eventuell konisk pressing. Se illustrasjon.
- Toleransen på konisk pressing for slanger inntil 5/8" \leq 0,3 mm.
- Toleransen på konisk pressing for slanger fra 3/4" til og med 3" er \leq 0,6 mm.

