

Hydraulikkslange TESS 5297-2

Dim. slange	Hylse type	Hylse Merking	Diam x lgd. før pressing	Anm.	5297
1/4	65236-04	M00830-04	18,0 X 29,6	MF	15,4
5/16	65126-05	M03300-05	22,8 x 28,5	MF	18,4
3/8	65235-06	M00820-06	22,0 X 33,0	MF	19,7
1/2	65125-08	M03400-08	29,0 X 33,4	MF	23,4
5/8	65125-10	M03400-10	33,0 X 37,0	MF	27,6
3/4	65125-12	M03400-12	37,0 X 42,0	MF	31,0
1	65125-16	M03400-16	46,0 X 51,0	MF	38,6

Henvisning og forklaring til pressetabellen:

Se <http://intranett.tessdata.no>, link:

”Slangeteknisk - pressetabeller” for siste oppdaterte og til enhver tid gjeldende pressetabell.

Konf. nærmeste TESS Servicesenter.

Forbehold om endringer og trykkfeil.

Kontroller at korrekt presssmål er oppnådd ved bruk av skyvelære.

- Ta fire mål med ca. 45° mellomrom midt på hylsen. Se illustrasjon.
- Sjekk at alle fire mål er i henhold til presssmål. Toleranse 0/-0,2 mm.

Kontroll av eventuell konisk pressing av hylse.

- Ta fire mål rundt hylsen i framkant og bakkant for å kontrollere eventuell konisk pressing. Se illustrasjon.
- Toleransen på konisk pressing for slanger inntil 5/8” ≤ 0,3 mm.
- Toleransen på konisk pressing for slanger fra 3/4” til og med 3” er ≤ 0,6 mm.

